

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/stempel-do-blaszek-supersizer-moyra-p-1231.html>



Stempel do blaszek SUPERSIZER MOYRA

Cena	69,00 zł
Numer katalogowy	MST15
Kod producenta	MST15
Kod EAN	5999567573285

Opis produktu

Motyw z płytki jest za duży? A może chciałybyś go powiększyć? Teraz możesz to zrobić z nowym, wyjątkowym stemplem Supersizer! Stempel jest wyposażony w mechanizm, który po przekręceniu rozpycha silikon umożliwiając zmianę wielkości wzoru (pomniejszenie do 25%, powiększenie do 20%). Główka stempla jest wykonana z bardzo miękkiego i elastycznego materiału. Pamiętaj, żeby nie przemywać jej cleanerem ani acetonem. Do czyszczenia stempla polecamy rolkę do ubrań. Stempla nie trzeba przygotowywać w żaden sposób (nie matowimy go), jest gotowy do użycia. Do stemplowania ze zmianą wielkości wzoru polecamy nową serię wolnoschnących lakierów do stempli Smart. Możesz użyć również lakieru transferowego Foil Polish lub żelu do stempli. **UWAGA!** Stempel trzeba delikatnie przekręcać, nic nie robić poprzez siłę. Uszkodzenia mechaniczne stempla nie podlegają reklamacji! Instrukcja obsługi: 1. Stempla możemy używać bez dolnego mechanizmu. 2. Stempel nakładamy na mechanizm przy pomocy łącznika widocznego z boku. 3. Pamiętaj, aby biały środek, który wypycha stempel zawsze był na jego środku. Mechanizm zmieniający rozmiar jest bardzo delikatny dlatego, jeśli poczujesz opór przy przekręcaniu zatrzymaj się aby go nie złamać. 4. Główka stempla jest zrobiona z bardzo delikatnego silikonu, nie należy jej przemywać ani matować. Aby ZMNIJSZYĆ wzór: 5. Przed zmniejszeniem wzoru regulujemy jego wielkość za pomocą pokrętki. Maksymalne dopuszczalne przekręcenie mechanizmu wynosi 3/4 obrotu! Możemy zmniejszyć wzór do 25% 6. Wzór pobieramy za pomocą złożonego stempla (bardzo delikatnie muskając powierzchnię płytki) 7. Odpinamy dolną część -> wzór zmniejsza się! Aby POWIĘKSZYĆ wzór: 5. Aby powiększyć wzór do 20% pobieramy go z płytki na złożonym stemple. Regulujemy powiększenie wzoru za pomocą mechanizmu (maksymalny dopuszczany obrót wynosi 3/4!)